

F-5160 オムニフィット® GL38ガロン瓶ボトルキャップ ルアーポート付 NEW

Omunifit bottle cap for gallon bottle GL 38

PTFE・PP®

- 持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格 38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。
- 白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8"フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL38ガロン瓶ボトルキャップです。
- メスルアーポートにはルアーポート用別売アクセサリや市販の各種注射筒のオスルアー一部も差し込めます。ポート間隔はポート数2タイプが11mm、3タイプが9mm、4タイプが6mmです。
- ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10umインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
- 青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製で、接液する白色ボディはPTFE製です。
- キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。

F-5160 コードNo.	ポート数	フィルター & チェックバルブ	F-5160 コードNo.	ポート数	フィルター & チェックバルブ
-001	2	無	-004	3	有
-002	2	有	-005	4	無
-003	3	無	-006	4	有



F-5160-003

F-5160-004


F-5161 オムニフィット® GL45ガロン瓶ボトルキャップ ルアーポート付 NEW

Omunifit bottle cap for reagent bottle GL45

PTFE・PP®

- 白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8"フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
- メスルアーポートにはルアーポート用別売アクセサリや市販の各種注射筒のオスルアー一部も差し込めます。ポート間隔はポート数2タイプが11mm、ポート数3タイプが9mm、ポート数4タイプが6mmです。
- ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10umインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン®製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
- 青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製で、接液する白色ボディはPTFE製です。
- キャップの着脱中は既にメスルアーポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。

F-5161 コードNo.	ポート数	フィルター & チェックバルブ	F-5161 コードNo.	ポート数	フィルター & チェックバルブ
-001	2	無	-004	3	有
-002	2	有	-005	4	無
-003	3	無	-006	4	有



F-5161-003

F-5161-004

F-5162 オムニフィット® ルアーポート用アクセサリ NEW

Omunifit bottle cap Accessory for lure port

PTFE®

- PTFEルアーポートプラグ
非使用メスルアーポートを閉鎖するオールPTFE製プラグで1個です。
- PTFEルアーポートアダプター
メスルアーポートに外径1/16"フッ素樹脂チューブが貫通できるオールPTFE製アダプターです。

F-5162 コードNo.	品名
-001	ルアーポートプラグ(閉鎖用)
-002	ルアーポートアダプター(外径1/16"チューブ用)



F-5162-001

F-5162-002