



F-5047 真空ポンプ手動型 (PVC 製)

PVC handy vacuum pumps

Q

- 液体の移送が片手操作で手軽にできる手動式エアポンプです。
- 減圧のみと減圧と加圧の切替が可能な2種類があります。
- ボディはポリ塩化ビニル (PVC) 製で、内径6%の肉厚軟質チューブを接続して使用します。
- 減圧時はポンプシリンダーに採水液が入らないよう、必ずリザーバーボトルを接続して採水液をボトルで受けるようにしてください。
(-003は数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。-004は数回のストロークで減圧が85kPaに達し、その状態を維持します。)

F-5047 コードNo.	1 ストローク ml	ポンプ仕様	
-003	16	減圧 (85kPa) ⇄ 加圧 (200kPa)	
-004	32	減圧 (85kPa)	



F-5100 PTFEダイヤフラム真空ポンプ

Teflon diaphragm vacuum pump

Q

- 特 長
 - 接ガス部はすべてPTFEとカルレツ®を使用
 - 有機溶媒、酸性ガスに侵されずロータリーエバポレーター他、あらゆる真空ポンプに御使用ください。また、排気の方を利用してエアポンプとしても使用出来ます。
 - ダイヤフラム式ですのでオイルは一切使用しておらずオイルが混入する事はありません。
- 用 途
 - 真空濃縮、真空濾過、真空乾燥、溶媒回収等

F-5100 コードNo.	型 式	排気速度	到達真空度	接ガス部材質	吸引口径	電 源	外寸法 W×D×H %	重量 kg	
-001	N810.3FT.18 (EX)	10ℓ/min	0.8 × 10 ³ Pa	PTFE/Kalrez®	φ 10 %	AC100V 50/60Hz	281 × 187 × 140	6.9	
-002	N820.3FT.18 (EX)	20ℓ/min					312 × 207 × 154	7.3	
-003	N840.3FT.18 (EX)	34ℓ/min					341 × 226 × 166	12.6	



F-5103 ステンレス反応容器丸底型

Stainless reaction vessels round bottom type

SUS®

- シャコマン3ヶ合成ゴムパッキン付

F-5103 コードNo.	容量 ℓ	内径×フランジ外径×高さ %	中央管口径	側管口径	ステンレス	コーティング コードNo.	PFAコーティング付
-001	0.5	80 × 110 × 130	24	15		-008	
-002	1	105 × 140 × 150	24	15		-009	
-003	2	130 × 170 × 190	24	15		-010	
-004	3	150 × 190 × 200	29	24		-011	
-005	5	180 × 220 × 220	29	24		-012	
-006	10	240 × 290 × 300	29	29	オープン価格	-013	オープン価格
-007	20	280 × 330 × 400	29	29	オープン価格	-014	オープン価格



F-5104 ステンレス反応容器平底型

Stainless reaction vessels flat bottom type

SUS®

- シャコマン3ヶ合成ゴムパッキン付

F-5104 コードNo.	容量 ℓ	内径×フランジ外径×高さ %	中央管口径	側管口径	ステンレス	コーティング コードNo.	PFAコーティング付
-001	0.5	80 × 110 × 130	24	15		-008	
-002	1	105 × 140 × 150	24	15		-009	
-003	2	130 × 170 × 190	24	15		-010	
-004	3	150 × 190 × 200	29	24		-011	
-005	5	180 × 220 × 220	29	24		-012	
-006	10	240 × 290 × 300	29	29	オープン価格	-013	オープン価格
-007	20	280 × 330 × 400	29	29	オープン価格	-014	オープン価格