

F-6003 エース高真空ニードルバルブ、94型

ACE high vacuum needle valvae 94 type

GRASS・PTFE



■ 高真空ニードルバルブは、市販品とことなり軽く回転しリークがなく締めすぎてもガラスの破損がなくPTFE軸が回転しないで上下するのでOリングの摩擦が少なく開閉操作がスムーズに出来ます。

● 高真空ニードルバルブは、真空用だけでなく一般の薬品装置の一般用バルブとしても使用いただけます。Oリングの取り換え、組立、分解、洗浄が容易におこなえます。

● 真空度…………… 1×10^{-7} 、94型、95型

● 耐薬品性……………すぐれている

● 常用圧力……………1.3MPa以下

94型シリーズ

F-6003 コードNo.	製品番号	枝管外径 %	枝管内径 %	枝管長さ %	オリフィス %	価 格
—001	94-03型	8	4.0	100	3.0	オープン価格
—002	94-05型	9.5	6.0	100	5.0	
—003	94-10型	13	10	100	10	
—004	94-15型	19	16	100	15	

F-6004 エース高真空ニードルバルブ 95型

ACE high vacuum needle valves 95 type

GRASS・PTFE

■ エース高真空ニードルバルブ。95型は、上記の94型と同じ方法で製作されています。

● 95型は、装置用バルブ、真空瓶等に使用ください。

● 接続は、枝管が100%の長さに出ています。バーナー等で切断して他のガラス管、容器等に接続して使用します。

用 途

動力原子炉漏洩試験装置、大気汚染側定用の真空瓶、真空ライン装置、バキュームチューブ等

95型シリーズ

F-6004 コードNo.	製品番号	枝管外径 %	枝管内径 %	枝管長さ %	オリフィス %	価 格
—001	95-03型	8	4.0	100	3.0	オープン価格
—002	95-05型	9.5	6.0	100	5.0	
—003	95-10型	13	10	100	10	
—004	95-15型	19	16	100	15	

F-6160 FEP & PFA採取袋・LDPEクランプ

FEP & PFA collection bag・LDPE clamping

FEP・PFA・LDPE®

■ 2枚のフィルムを3辺溶着させた採取袋でFEP製とPFA製があります。

● 耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。

● FEPは耐熱温度+200℃、厚さ0.12%で重量物用に、PFAは耐熱温度+260℃、厚さ0.05%で軽量物用に適しています。

● 素材的に柔軟性がないため、密封する際は、下記クランプキットの併用をお勧めします。

■ LDPEクランプは採取口からサンプルが漏れ出ないように密封するためのもので、最大幅30cmまでの市販のビニール袋用にも使えます。

● ポリエチレン (LDPE) 製のクランプとシーリングロッドの構成で、ロッドは取り外しやすくするため少し長くなっています。

F-6160 コードNo.	製品番号	材 質	容量 ℓ	サイズ	
—001	FPBF0610	FEP	1	150×250	
—002	FPBF1212	FEP	4	300×300	
—003	FPBP0610	PFA	1	150×250	
—004	FPBP1212	PFA	4	300×300	
—005	FPBC06	LDPE	1 ℓ用	22W×190L	
—006	FPBC24	LDPE	4 ℓ用	22W×330L	



—001
—002
—003
—004



シーリングロッド
クランプ

—005
—006