

F-1061 PFAジャー

PFA gars

PFA®

- PFAジャーはインジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。
キャップは、二重シール構造です。

F-1061 コードNo.	容量 ml	内径×外径×内深さ(本体) mm	外径×高さ(蓋含む) mm
—001	7	18.4×22.1×31.3	27.4×37.1
—002	15	25.5×30.5×34.3	36.6×41.1
—003	23	25.5×30.5×48.7	36.6×55.6
—004	30	25.5×30.5×63.4	36.6×69.9
—005	60	45.4×50.5×40.4	62.5×49.5
—006	90	45.3×50.3×59.1	62.5×68.6

F-1061 コードNo.	容量 ml	内径×外径×内深さ(本体) mm	外径×高さ(蓋含む) mm
—007	120	45.3×50.3×59.1	80.0×54.6
—008	180	61.0×66.8×68.5	80.8×75.7
—009	300	79.6×85.6×66.5	99.8×78.7
—010	500	80.3×85.6×109.0	99.8×121.4
—011	1,000	99.8×107.7×140.4	122.7×152.4
—012	2,000	100.7×106.8×259.0	122.7×273.4



300mlは在庫無くなり次第
販売終了です。


F-1261 PFAジャー用オプション

Options for PFA jar

PFA®

- F-1061 PFAジャー用のオプションパーツです。
F-1261—005～012のポート付の蓋を利用することで、低圧移送容器として使えます。※ 耐圧は約20KPaです。
■ レンチはポリプロピレン製ですが、蓋の締め付けと取り外しの際に便利です。
■ 支持スクリーンはPFA製でジャー本体に落とし込んで濾過用に使用できます。

F-1261 コードNo.	用途	適用サイズ
—001	PFAジャー用蓋のみ	60・90ml用
—002		120・180ml用
—003		300・500ml用
—004		1・2ℓ用
—005	1/8"ポート2か所付蓋 ※片方は貫通です。	60・90ml用
—006		120・180ml用
—007		300・500ml用
—008		1・2ℓ用
—009	1/4"ポート2か所付蓋 ※片方は貫通です。	60・90ml用
—010		120・180ml用
—011		300・500ml用
—012		1・2ℓ用
—013	PFAジャー蓋用レンチ ※PP製です。	60・90ml用
—014		120・180ml用
—015		300・500ml用
—016		1・2ℓ用
—017	支持スクリーン 格子孔:(1.7)	15・22・30ml用 24φ×14H
—018	支持スクリーン 格子孔:(4.8)	60・90ml用 44φ×22H



F-1062 PFA容器

PFA vessels

PFA®

- 特 長
- 一体モールドのため継ぎ目は、一切ありません。
 - ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に使用できます。

F-1062 コードNo.	容量 ml
—001	20
—002	30
—003	60
—004	90
—005	120
—006	180

