

F-1215



F-1270



※タンクは付属していません

F-1271



※タンクは付属していません

F-1318



F-1215 PTFEハンドポンプ

PTFE hand pump

PTFE・PFA®

- 耐薬品性に優れたフッ素樹脂製のハンドポンプです。上部PTFEベローズを上下に動かし、薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。

※ FKM=フッ素ゴム

F-1215 コードNo.	吸込管	排出管	オリング材質	
—001	外径 12.7φ×800L	外径 12.7φ×900L	FKM	
—002	外径 12.7φ×800L	外径 12.7φ×900L	パーフロ	

F-1270 接液部PVDF オタール®ハンドポンプ

NEW

OTAL® hand pump made of PVDF

PVC・PP・PVDF®

- 色付きポリ塩化ビニル (PVC) 栓を口内径3～7cmのポリ缶やタンクの丸口に取り付け、赤色PVC製ボールを操作して非粘性液 (約500mPa・sまで) を排出する分解・洗浄可能な手動式ポンプです。必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。
- 接液パイプはPVDF製で、吸引側は液面の高さに応じて42～70cmで調節可能。排出側は28cmで長さ調節不可です。

F-1270 コードNo.	型 式	パイプ材質	パイプ径 mm	目安排出量	
—001	FB50053000	PVDF	16	20ℓ/分	

F-1271 接液部PVDF オタール®フットポンプ

NEW

OTAL® foot pump made of PVDF

PVC・PP・PVDF®

- 色付きポリ塩化ビニル (PVC) 栓を口内径3～7cmのポリ缶やタンクの丸口に取り付け、赤色PVC製フットポンプを操作して非粘性液 (約500mPa・sまで) を排出する分解・洗浄可能な足踏み式ポンプです。
- 必要量排出した時点で色付きPVC栓上部のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。
- 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアース (全長150cm) で接続され、一体式です。接液パイプはPVDF製で、吸引側は液面の高さに応じて42～70cmで調節可能。排出側は28cmで長さ調節不可。

F-1271 コードNo.	型 式	パイプ材質	パイプ径 mm	目安排出量	
—001	OB50004016	PVDF	16	20ℓ/分	

F-1318 PTFE ドラム缶用ハンドポンプ

PTFE Hand pump for drums

PTFE®

- T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液 (約500mPa・sまで) を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出パイプ式と排出チューブ式があります。
- 底部に逆流防止ボール弁があるため、少ないロスで排出できます。
- 接液部はオールフッ素樹脂 (PTFE、FEPとPVDF) 製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節不可。

パイプ式 ● 排出パイプ先端は液ダレを防ぐストップコック付きで、先端外径10mmです。

F-1318 コードNo.	型 式	接液パイプ径×吸引パイプ長×全長 mm	目安排出量	
—001	FB56061000	32×970×1110	300ml/ストローク	
—002	FB56060600	32×650×780	200ml/ストローク	

チューブ式 ● PTFE排出チューブ (10×12mm) 1.2mにPVDF2方ストップコックを白色ポリアセタール (POM) 製チューブバンドで固定しています。

● 小分け容器を片手で持ち上げて作業をする必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。

F-1318 コードNo.	型 式	接液パイプ径×吸引パイプ長×全長 mm	目安排出量	
—003	FB56061001	32×970×1110	300ml/ストローク	
—004	FB56060601	32×650×780	200ml/ストローク	