

F-1126 PTFE加圧式竪型ホルダー

PTFE pressure holders

PTFE®

- オールフッ素樹脂製の加圧式ホルダーです。耐熱性、耐薬品性に優れており、割れることがなく半永久的に使用できます。
- 管寸法は、上下のナットハーフジョイントを除いた寸法になり、管の肉厚も5%以上と厚くしてあります。
- 常用圧力…コードNo.－001～004は0.2MPa以下、－005～006は0.1MPa以下で请使用ください。(シール部は、FKMになります。)

F-1126 コードNo.	容量 mℓ	管内径×長さ %	接続PTFEチューブ	
－001	100	25φ×230	6φ×4φ	
－002	200	35φ×230	6φ×4φ	
－003	300	50φ×200	8φ×6φ	
－004	500	65φ×200	8φ×6φ	
－005	1,000	70φ×300	8φ×6φ	
－006	2,000	98φ×300	10φ×8φ	

**F-1127** PTFE加圧式上下横型ホルダー

PTFE pressure holders

PTFE®

- 上下横型は、上下接続の横部注入用にハーフジョイントを取り付けました。
- 常用圧力…コードNo.－001～004は0.2MPa以下、－005～006は0.1MPa以下で请使用ください。また、PTFEフィルター用サポート(目皿)は圧入になっています。(シール部は、FKMになります。)

F-1127 コードNo.	容量 mℓ	管内径×長さ %	接続PTFEチューブ	
－001	100	25φ×230	6φ×4φ	
－002	200	35φ×230	6φ×4φ	
－003	300	50φ×200	8φ×6φ	
－004	500	65φ×200	8φ×6φ	
－005	1,000	70φ×300	8φ×6φ	
－006	2,000	98φ×300	10φ×8φ	

**F-1128** PTFE加圧式二連型ホルダー

PTFE pressure holders

PTFE®

- 上部接続二連型は、2種類の液体を注入する事ができます。容量300mℓ未満には、二重接続が取り付けられません。
- 常用圧力…コードNo.－001～002は0.2MPa以下、－003～005は0.1MPa以下で请使用ください。(シール部は、FKMになります。)

F-1128 コードNo.	容量 mℓ	管内径×長さ %	接続PTFEチューブ	
－001	300	50φ×200	8φ×6φ	
－002	500	65φ×200	8φ×6φ	
－003	1,000	70φ×300	8φ×6φ	
－004	2,000	98φ×300	10φ×8φ	
－005	3,000	100φ×400	10φ×8φ	



F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000