

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-2013 コードNo.	A1	A2	B	C	D	E	F
—001	30.5	27.5	23	26	21	23	23
—002	31.5	28.5	25	30	21	23	25
—003	33	30	28	33	25.5	27	28
—004	33	32	28	33	25.5	27	28
—005	37	33	30	36.5	28	30.5	30



F-2014 コードNo.	A1	A2	B	C	D	E	F
—001	30.5	27.5	23	26	21	23	23
—002	31.5	28.5	25	30	21	23	25
—003	33	30	28	33	25.5	27	28
—004	33	32	28	33	25.5	27	28
—005	37	33	30	36.5	28	30.5	30



F-2015 コードNo.	A	B	C	D	E	F	M
—001	34	30	46.5	21	12.5	25	M24
—002	34	30	46.5	21	12.5	25	M24
—003	37	36	51	25.5	15	30	M24
—004	43	42	61.5	28	17	35	M28




F-2016 コードNo.	A	B	C	D	E	M
—001	27	46.5	12.5	8	25	M24
—002	31	51	15	8	30	M24
—003	38	61.5	17.5	10	35	M28
—004	45	71.5	22.5	10	40	M36

F-2013 PTFE 2方バルブ装置用(接続型)

接式 ①+⑥

PTFE 2way valves

PTFE ①



■ PTFE 2方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。


F-2013 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	接続ネジ	
—001	6φ	R $\frac{1}{4}$	
—002	8φ	R $\frac{1}{4}$	
—003	10φ	R $\frac{1}{4}$	
—004	10φ	R $\frac{3}{8}$	
—005	12φ	R $\frac{3}{8}$	

F-2014 PTFE 3方バルブ装置用(接続型)

接式 ①+⑥

PTFE 3way valves

PTFE ①



■ 3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。


F-2014 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	接続ネジ	
—001	6φ	R $\frac{1}{4}$	
—002	8φ	R $\frac{1}{4}$	
—003	10φ	R $\frac{1}{4}$	
—004	10φ	R $\frac{3}{8}$	
—005	12φ	R $\frac{3}{8}$	

F-2015 PTFE 2方パネル付バルブ圧入型

接式 ①

PTFE 2way valves with panel

PTFE ⑥



■ 2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。


F-2015 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	使用圧力MPa (常温)	パネル取付孔 ㎜	
—001	6φ	4φ	0.3	24φ	
—002	8φ	4φ	0.3	24φ	
—003	10φ	6φ	0.3	24φ	
—004	12φ	6φ	0.3	28φ	

F-2016 PTFE メス2方パネル付バルブ圧入型

接式 ⑥

PTFE 2way female valves with panel

PTFE ⑥



■ メス2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。

F-2016 コードNo.	接続ネジ	オリフィス径 ㎜	使用圧力MPa (常温)	パネル取付孔 ㎜	
—001	Rc $\frac{1}{4}$	4φ	0.3	24φ	
—002	Rc $\frac{3}{8}$	6φ	0.3	24φ	
—003	Rc $\frac{1}{2}$	9φ	0.3	28φ	
—004	Rc $\frac{3}{4}$	12φ	0.3	36φ	