

F-2037 CTFE 2方バルブ

接式 (A)-(3)*


CTFE 2way valves

CTFE®

■ 常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径 $4\times\phi 3$ の最高圧力は0.7MPaになります)。

- フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。

F-2037 コードNo.	製品番号	オリフィス径 %	適用チューブ外径×内径	
—001	TNB-22型	1.2 ϕ	2.0 $\phi\times 1.0\phi$	
—002	TNB-23型	1.2 ϕ	3.0 $\phi\times 2.0\phi$	
—003	TNB-24型	1.2 ϕ	4.0 $\phi\times 3.0\phi$	



※ 他方式シールとの交換はできません。

F-2038 CTFE 3方バルブ

接式 (A)-(3)*


CTFE 3way valves

CTFE®

■ 使用するフッ素樹脂チューブは、肉厚0.5%で、最高圧力は常温で1MPaです(但しチューブ径 $4\times\phi 3$ の最高圧力は0.7MPaになります)。

- フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。

F-2038 コードNo.	製品番号	オリフィス径 %	適用チューブ外径×内径	
—001	TSB-32型	1.2 ϕ	2.0 $\phi\times 1.0\phi$	
—002	TSB-33型	1.2 ϕ	3.0 $\phi\times 2.0\phi$	
—003	TSB-34型	1.2 ϕ	4.0 $\phi\times 3.0\phi$	



※ 他方式シールとの交換はできません。

F-2039 CTFE 2方接続用コネクター

接式 (A)-(3)*+G

CTFE column connector

CTFE®

■ 2方接続用コネクターは、中圧用、高圧用バルブ、カラム栓等にネジ込み、ナットを通した後フッ素樹脂チューブをフレアーして、固定します。最高圧力1MPa(但し—003は0.7MPa)まで使用できます。ナットはF-2041になります。

F-2039 コードNo.	使用チューブ %	左右接続ネジ	孔径 %	
—001	2 $\phi\times 1\phi$	M9P1.0	1.0 ϕ	
—002	3 $\phi\times 2\phi$	M9P1.0	2.0 ϕ	
—003	4 $\phi\times 3\phi$	M9P1.0	3.0 ϕ	



※ 他方式シールとの交換はできません。

F-2040 CTFEバルブ、カラム用コネクター

接式 G

CTFE column connector

CTFE®

■ バルブ、カラムコネクターは、一方はカラム栓に、もう一方はF-2037・F-2038等にネジ込み使用するコネクターです。

F-2040 コードNo.	左右接続ネジ	孔径 %	
—001	M9P1.0	1.2 ϕ	

**F-2041** CTFEミニ袋ナット

CTFE female nuts

CTFE®

■ ミニ袋ナットはF-2039のコネクターの袋ナットになります。ネジは全部共通になっております。接続するフッ素樹脂チューブの外径で選択してください。

F-2041 コードNo.	袋ナット内径 %	接続ネジ	
—001	2 ϕ	M9P1.0	
—002	3 ϕ	M9P1.0	
—003	4 ϕ	M9P1.0	

