



F-1244 ETFE ボトル液面計付

ETFE bottles with liquid side meter

ETFE PTFE PFA®

■ ETFE のボトルに液面計を取り付けました。(受注生産品)

F-1244 コードNo.	容 量 ℓ	取付可能最大ネジピッチ ㎜	
—001	細口 5	200	
—002	細口 10	245	
—003	細口 20	300	
—004	細口 30	410	
—005	広口 5	200	
—006	広口 10	245	
—007	広口 20	300	
—008	広口 30	410	

F-1020 PFA ロトモールド(回転成形容器)

PFA fluoropolymer roto molded vessels

PFA®

■ 加熱炉内での回転成形法によるフッ素樹脂容器です。厚肉になっておりますので、耐圧を要求される圧送容器に、また、薬液の長期保存用にご利用ください。

F-1020 コードNo.	容量 ℓ	最低肉厚 t	寸法 ㎜					
			A	B	C	D	H	
—001	2	1.5	M61	127	212	40	242	
—002	3	1.5	M61	154	212	40	242	
—003	5	2	M61	187	247	40	287	
—004	8	3	M91	234	238	60	278	
—005	15	2	M91	243	375	60	415	
—006	50	2	M91	400	540	60	590	
—007	100	2	M36×2	490	690	26・26	745	

▶ PFA回転成形ボトル ➡ 19・20・28・29頁にもあります。

※ 50ℓ、100ℓはSUS外装が必要となりますが、都度見積になりますので、お問い合わせください。

F-1021 PFA トランスファジャー

PTFE & PFA jars

PFA®

■ PFA トランスファジャーは、本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。

蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部1個は貫通式になっております。)

● 耐圧：常温0.02MPa

300mlは在庫なくなり次第販売終了です。

F-1021 コードNo.	容量 ml	チューブ外径 ㎜×数	
—001	180	6φ×2個	
—002	240	6φ×2個	
—003	300	6φ×2個	
—005	500	6φ×2個	
—006	1,000	6φ×2個	
—007		6φ×3個	
—008		6φ×4個	
—009		8φ×2個	
—010		8φ×3個	

※ 圧力が必要な場合は、フタのシール部にFKM製Oリングを入れる特注になります。

別途、ご相談ください(500ml以下)。